

# ZETA

## 468BIEP125P63 180°

EAN 4031582398069

Въртящо колело с автоматично коригиране на стабилността при, Корпус от тежка пресована стомана, подсилена, хромирана-жълта, въртящо се с капсулован двоен сачмен лагер с подсилена термично обработена обвивка, занитен шенкелен болт, с пръстен за защита от прах и гресьорка, завинтен на колелото, закрепване на планка. Тяло на колело от алуминий, работна повърхнина от черна еластична гума, вулканизирана, прецизен сачмен лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	96 мм
Размер на планката	137 x 105 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	96 мм
Издаване напред	60 мм
Интерференция на въртенето	235 мм
Конструктивна височина	164 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	3.305 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 67
Динамична товароносимост	300 кг
Статична товароносимост	600 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж



# ZETA

468BIEP125P63 180°

EAN 4031582398069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

