

ZETA

468BIEP160P63 180°

EAN 4031582398076

Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 160 mm |
| Ancho de la rueda | 50 mm |
| Ancho de rueda | 96 mm |
| Medida de pletina | 137 x 105 mm |
| Distancia de agujeros | 105 x 80/75 mm |
| Diámetro de agujero | 11 mm |
| Diámetro de dome | 96 mm |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Interferencia de giro | 360 mm |
| Altura total | 200 mm |
| Temperatura | - 20 / + 85 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso de la rueda | 3.715 kg |
| Dureza del bandaje | Shore A 67 |
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Capacidad de carga estática | 700 kg |


Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |

Dimensiones



Estructura y montaje



ZETA

468BIEP160P63 180°

EAN 4031582398076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

