

ZETA

468BIEP160P63 180°

EAN 4031582398076

Zwenkwiel met dubbele rem en veer-druk afh. fixeerinr., Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opge vulcaniseerde elastische rubberband



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	96 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	360 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.715 kg
Hardheid van de band	Shore A 67
Dyn. draagvermogen	350 kg
Statisch draagvermogen	700 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



ZETA

468BIEP160P63 180°

EAN 4031582398076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

