

ZETA

468BIEP160P63 180°

EAN 4031582398076

Поворотний ролик з пружинним фіксатором напрямку, корпус з дуже важкої штампованої сталі, армований, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений шарнірний подвійний шарикопідшипник, армовані та термічно оброблені кришки кульок, заклепаний шворінь, кільце для видалення бруду з вбудованим змащувальним ніпелем, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із алюмінію, протектор: чорна еластична шина, вулканізований, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	360 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	3.715 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором A 67
Вантажопідйомність	350 кг
допустиме навантаження (статичне)	700 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

468BIEP160P63 180°

EAN 4031582398076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

