

# ZETA

## 468BITP160P63 180° Flat

EAN 4031582398342

Zwenkwiel met dubbele rem en veer-druk afh. fixeerinr., Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


### Technische gegevens

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter           | 160 mm         |
| Wielbreedte            | 50 mm          |
| Wielbreedte            | 96 mm          |
| Plaatafmeting          | 137 x 105 mm   |
| Boutgatafstand         | 105 x 80/75 mm |
| Bevestigingsgat        | 11 mm          |
| DOM-Ø                  | 96 mm          |
| Uitlading              | 55 mm          |
| Uitzwenking - Ø        | 322 mm         |
| Bouwhoogte             | 200 mm         |
| Temperatuur            | - 10 / + 60 °C |
| Standaard              | EN 12532       |
| Eigen gewicht          | 3.611 kg       |
| Zwenkradius            | 161 mm         |
| Hardheid van de band   | Shore D 42     |
| Dyn. draagvermogen     | 800 kg         |
| Statisch draagvermogen | 1600 kg        |

### Afmetingen



### Structuur en montage



### Kenmerken

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand        | ● ● ● ● ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen             | ● ● ● ● ○ |
| Roest bescherming   | ● ● ● ○ ○ |

# ZETA

468BITP160P63 180° Flat

EAN 4031582398342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

