

**ZETA****468BTOO125P63 180°**

EAN 4031582398205

Otočné kolečko se směrovou SLDL brzdou a totáln brzdou, Vidlice vyrobená z velmi silného ocelového výlisku, zesíleno, modře zinkováno, utěsněná zesílená dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě kola, tepelně zpracovaný povrch kuliček, zanýtováno masivním nýtem, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

**Technické údaje**

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	50 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Vyosení	60 mm
Přesah kolečka	360 mm
Stavební výška	164 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.848 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	700 kg
Statická nosnost	1400 kg

**Vlastnosti**

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

**Dimensions****Structure & Mounting**

# ZETA

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

