

ZETA

468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212

Zwenkwiel met dubbele rem en veer-druk afh. fixeerinr., Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	50 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	270 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.265 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg

Afmetingen



Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ZETA

468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

