

# ZETA

## 468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212

Roată pivotantă cu blocare pe direcție și totală cu arc, furcă din tablă groasă din oțel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanșat de bile în capul pivotant, cu capac întărit și călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții                  | 160 mm         |
| Lățimea roții                    | 50 mm          |
| Mărimea plăcii                   | 137 x 105 mm   |
| Găuri de prindere                | 105 x 80/75 mm |
| Gaură                            | 11 mm          |
| Deviație de la ax                | 55 mm          |
| Diametrul de pivotare            | 270 mm         |
| Înălțime totală                  | 200 mm         |
| Temperatura                      | - 40 / + 80 °C |
| Standard                         | EN 12532       |
| Greutate                         | 3.265 kg       |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | Shore D 75     |
| Sarcină dinamică                 | 800 kg         |
| Sarcină statică                  | 1600 kg        |


### Advantages at a glance

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Rezistență la rulare        | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare           | ● ○ ○ ○ ○ |
| Uzare                       | ● ● ● ● ● |
| Protecție împotriva ruginii | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ZETA

468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

