

ZETA

468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212

Поворотный ролик с пружинным фиксатором направления движения, кронштейн из прочной стали, усиленный, оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотный узел на двойном усиленном гермет.шарикоподшипнике, скрепленном заклепкой, пылезащитное кольцо с интегрированным ниппелем для смазки, ось колеса на болту с гайкой, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	50 мм
Размер панели	137 x 105 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - Ø	270 мм
Общая высота	200 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	3.265 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	800 кг
Допустимая статическая нагрузка	1600 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ○
Шум движения	● ○ ○ ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

