

**ZETA****468BTOP125P63 180°**

EAN 4031582398465

Grozāms atbalsta ritenis ar spiediena regulējamu virziena un pilnīgu bremzi, Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pastiprināts, dzelteni cinkots, nosepts šarnīra dubultais lodīšu gultnis, pastiprināti un termiski apstrādāti lodīšu pārklājumi, kniedēts ar ļoti lielām kniedēm, riteņa ass ar uzgriezni, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, paredzēts lielai slodzei, augstas precizitātes lodīšu gultnis

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Picture may differ from original product

**Tehniskie dati**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Riteņa diametrs             | 125 mm         |
| Riteņa platums              | 50 mm          |
| Atbalsta riteņa platums     | 96 mm          |
| Platformas izmērs           | 137 x 105 mm   |
| Platformas caurumu centri   | 105 x 80/75 mm |
| Platformas caurums          | 11 mm          |
| Kupola diametrs             | 96 mm          |
| Nobīde no centrālās ass     | 60 mm          |
| Griešanās rādiuss           | 360 mm         |
| Kopējais augstums           | 164 mm         |
| Temperatūra                 | - 30 / + 80 °C |
| Standarts                   | EN 12532       |
| Svars                       | 3.17 kg        |
| Kontaktslāņa cietība        | Shore D 75     |
| Kravnesība - kustībā        | 700 kg         |
| Kravnesība - miera stāvoklī | 1400 kg        |

**Advantages at a glance**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Riteņa izturība       | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis     | ● ○ ○ ○ ○ |
| Berze                 | ● ● ● ● ● |
| Rūsēšanas aizsardzība | ● ● ● ○ ○ |

**Dimensions****Structure & Mounting**

# ZETA

## 468BTOP125P63 180°

EAN 4031582398465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Structure & Mounting

