

ZETA

468SIEP200P63 180°

EAN 4031582398052

Grozāms atbalsta ritenis ar spiediena regulējamu virziena bremzi, Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pastiprināts, dzeltenī cinkots, nosepts šarnīra dubultais lodīšu gultnis, pastiprināti un termiski apstrādāti lodīšu pārklājumi, kniedēts ar ļoti lielām kniedēm, riteņa ass ar uzgriezni, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no alumīnija, protektors: melna gumijas riepa, vulkanizēta, augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	200 mm
Riteņa platums	50 mm
Atbalsta riteņa platums	96 mm
Platformas izmērs	137 x 105 mm
Platformas caurumu centri	105 x 80/75 mm
Platformas caurums	11 mm
Kupola diametrs	96 mm
Nobīde no centrālās ass	55 mm
Griešanās rādiuss	310 mm
Kopējais augstums	240 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12532
Svars	3.957 kg
Griešanās rādiuss	155 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 67
Kravnesība - kustībā	450 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	900 kg

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

ZETA

468SIEP200P63 180°

EAN 4031582398052



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

