

ZETA

468SIEP200P63 180°

EAN 4031582398052

Zwenkwiel met automatische fixeer inrichting, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opge vulcaniseerde elastische rubberband



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	96 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	310 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.957 kg
Zwenkradius	155 mm
Hardheid van de band	Shore A 67
Dyn. draagvermogen	450 kg
Statisch draagvermogen	900 kg

Afmetingen



Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ZETA

468SIEP200P63 180°

EAN 4031582398052



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

