

ZETA

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	40 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	235 mm
Hauteur	164 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.986 kg
Rayon d'encombrement	117.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 92
Capacité de charge dynamique	700 kg
Capacité de charge statique	1400 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ○ ○ ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



ZETA

468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

