

# GALEA

## 5071PJH100P30-12

EAN 4031582378801

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso

Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Diámetro de la rueda        | 100 mm       |
| Ancho de la rueda           | 30 mm        |
| Ancho de rueda              | 66 mm        |
| Agujero pasante             | 12 mm        |
| Diámetro de dome            | 59 mm        |
| Desplazamiento              | 40 mm        |
| Interferencia de giro       | 256 mm       |
| Altura total                | 139 mm       |
| Temperatura                 | -20 / +60 °C |
| Norma                       | EN 12530     |
| Peso de la rueda            | 0.455 kg     |
| Radio giratorio             | 128 mm       |
| Dureza del bandaje          | Shore A 87   |
| Capacidad de carga          | 100 kg       |
| Capacidad de carga estática | 200 kg       |

### Ventajas en un vistazo

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura  | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensiones



### Estructura y montaje

