

5327PJP125P50

EAN 4031582367430

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto e ruote in materiale sintetico di alta qualità, parafile integrati, Tutte le parti metalliche sono tropicalizzate, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafile, con parafile

Nota: Queste ruote sono disponibili anche con pedale del freno di colore grigio.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Dimensione della piastra	77 x 67 mm
Interasse fori piastra	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diametro fori piastra	8,5 mm
Disassamento	38 mm
Ingombro piroettamento	259 mm
Altezza utile	166 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.699 kg
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Abrasion	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

Dimensioni



Struttura e montaggio






BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5327PJP125P50

EAN 4031582367430

Struttura e montaggio



product
design award
winner