

5327PJP125S70

EAN 4031582367492

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité avec pare-fils intégrés, Tous les composants métalliques sont en acier bi-chromaté jaune, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils Merci de lire les instructions de montage dans la partie "Service" de notre site internet TENTE.

Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Tige filetée	M 10 x 17 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	259 mm
Hauteur	162 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.565 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Dimensions



Construction et montage





BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5327PJP125S70

EAN 4031582367492

Construction et montage

