

## 5327PJP125S70

EAN 4031582367492

Roda giratória com travão total traseiro, Suporte e rodas fabricadas com materiais sintéticos de alta qualidade, com anti-fios integrados, Todas as peças de metal estão cromadas a amarelo, Espiga de rosca com aperto pescoço hexagonal . Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas , com anti-fios Por favor, leia as instruções de montagem no separador área de serviço no site da TENTE. Sugestão: Estes rodízios estão também disponíveis com pedal de travão cinzento.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Espiga de rosca	M 10 x 17 mm
Desvio em relação ao eixo	38 mm
Diâmetro raio giratório	259 mm
Altura total	162 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.565 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg


### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



5327PJP125S70

EAN 4031582367492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Structure & Mounting**

---

