

5327PJX125P51 INOX

EAN 4031582367447

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité avec pare-fils intégrés, Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés
Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Dimension de platine	95 x 70 mm
Distance entre axe	75 x 50 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	259 mm
Hauteur	166 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.719 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Dimensions



Construction et montage






BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5327PJX125P51 INOX

EAN 4031582367447

Construction et montage



product
design award
winner