

5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité avec pare-fils intégrés, Tous les composants métalliques sont en acier bi-chromaté jaune, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Diamètre de la tige	18 mm
Longueur de la tige	62 mm
Déport	37 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Hauteur	137 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.61 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○

Dimensions



Construction et montage



5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

