

## 5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto e ruote in materiale sintetico di alta qualità, parafile integrati, Tutte le parti metalliche sono tropicalizzate, Perno liscio, sezione tonda. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

Nota: Queste ruote sono disponibili anche con pedale del freno di colore grigio.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Perno-Ø	18 mm
Lunghezza del perno	62 mm
Disassamento	37 mm
Ingombro piroettamento	240 mm
Altezza utile	137 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.61 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg


## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

## Dimensioni



## Struttura e montaggio



5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Struttura e montaggio**

---

