

5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, furcă și roată din material plastic de înaltă calitate, disc antifire integrat, toate componentele metalice zincate în galben., bolț solid. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanșat

Îndrumare: Aceste role pot fi livrate și cu pedala de culoare gri.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Diametru bolț	18 mm
Lungime bolț	62 mm
Deviație de la ax	37 mm
Diametrul de pivotare	240 mm
Înălțime totală	137 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.61 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting



5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

