

## 5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус та колеса з високоякісних синтетичних матеріалів, із вбудованими нарізними пристроями захисту, всі металеві частини зазнали блискучого цинкування, пасовані жовтим товстим шаром, кріплення для твердого стопора. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, прецизійний шарикопідшипник  
Порада: Ці ролики також доступні з сірою затискною рукояткою.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	32 MM
Діаметр болта	18 MM
довжина гвинта	62 MM
зсув	37 MM
Зчеплення шарніру	240 MM
Загальна висота	137 MM
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.61 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг


## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стойкий до корозії	● ● ● ● ○

## Dimensions



## Structure &amp; Mounting



5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Structure & Mounting**

---

