



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546

토탈 락 있는 회전 캐스터, 고급 합성 재질로 만든 하우징 및 휠, 통합 쓰레드가드 사용, 솔리드 플러그 피팅. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 쓰레드가드 사용, 정밀 볼 베어링, 씰링
 힌트: These castors are also with grey locking lever available. 모든 금속 부분은 스테인레스 강으로 만들어집니다.




Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	125 mm
휠 폭	32 mm
볼트-Ø	18 mm
볼트 길이	62 mm
오프셋	38 mm
회전간섭	259 mm
총 높이	162 mm
온도	- 10 / + 40 °C
표준	EN 12530
무게	0.774 kg
트레드 경도	Shore D 42
동하중	100 kg
정지하중	200 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ● ○
마찰	● ● ● ● ○
부식 방지	● ● ● ● ●

5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546

Structure & Mounting



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.