



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā  
 , Apvalks un riteņi izgatavoti no augstas kvalitātes sintētiskajiem  
 materiāliem, ar integrētiem vītņu aizsargiem  
 , masīvas tapas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda,  
 protektors: poliuretāns, ar vītņu aizsargiem, augstas precizitātes lodīšu  
 gultnis, nosepts

Brīdinājums: Šie skrituļi pieejami arī ar pelēku bloķēšanas sviruvisas  
 metāla daļas izgatavotas no nerūsējošā tērauda.




Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	32 mm
Skrūves Ø	18 mm
Skrūves garums	62 mm
Nobīde no centrālās ass	38 mm
Griešanās rādiuss	259 mm
Kopējais augstums	162 mm
Temperatūra	- 10 / + 40 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.774 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 42
Kravnesība - kustībā	100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	200 kg

## Structure &amp; Mounting



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ● ●



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546

### Structure & Mounting

---

