



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, furcă și roată din material plastic de înaltă calitate, disc antifire integrat, bolț solid. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din poliuretan, rulment de precizie cu bile, etanșat
Îndrumare: Aceste role pot fi livrate și cu pedala de culoare gri.toate componentele metalice fabricate din oțel inoxidabil.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	32 mm
Diametru bolț	18 mm
Lungime bolț	62 mm
Deviație de la ax	38 mm
Diametrul de pivotare	259 mm
Înălțime totală	162 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.774 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

5327UAX125R05-18x62 INOX

EAN 4031582367546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

