



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas, Fijación para montar en tubos verticales. Núcleo de rueda de poliamida, conductiva, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado
 Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris. Todas las piezas de metal están bicromado amarillo.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Diámetro de la espiga	18 mm
Altura de la espiga	62 mm
Desplazamiento	38 mm
Interferencia de giro	259 mm
Altura total	162 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	0.762 kg
Dureza del bandaje	Shore D 40
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

