

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité avec pare-fils intégrés, Tige. Corps de roue polyamide, conducteur électrique, Bandage polyuréthane injecté, avec pare-fils, roulement à billes de précision, protégé

Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris. Tous les parties composants sont en acier bi-chromaté jaune.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Diamètre de la tige	18 mm
Longueur de la tige	62 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	259 mm
Hauteur	162 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.762 kg
Dureté du bandage	Shore D 40
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Construction et montage



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720

Construction et montage

