

## 5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, furcă și roată din material plastic de înaltă calitate, disc antifire integrat, toate componentele metalice zincate în galben., bolț solid. Jantă din poliamidă, electro-conductiv. Suprafață de rulare din poliuretan injectat, cu apărători, rulment de precizie cu bile etanșat  
Îndrumare: Aceste role pot fi livrate și cu pedala de culoare gri.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	32 mm
Diametru bolț	28 mm
Lungime bolț	45 mm
Deviație de la ax	38 mm
Diametrul de pivotare	259 mm
Înălțime totală	162 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.855 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 40
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg


### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Structure & Mounting**

---

