

## 5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус та колеса з високоякісних синтетичних матеріалів, із вбудованими нарізними пристроями захисту, всі металеві частини зазнали блискучого цинкування, пасовані жовтим товстим шаром, кріплення для твердого стопора. Центр колеса із поліаміду, електропровідний, протектор із вприскнутого поліуретану, із нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, ущільнений

Порада: Ці ролики також доступні з сірою затискною рукояткою.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	32 MM
Діаметр болта	28 MM
довжина гвинта	45 MM
зсув	38 MM
Зчеплення шарніру	259 MM
Загальна висота	162 MM
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.855 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 40
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг


## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стойкий до корозії	● ● ● ● ○

## Dimensions



## Structure &amp; Mounting



5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Structure & Mounting**

---

