



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5328PJP100P50

EAN 4031582030549

Rueda fija, Horquilla y ruedas fabricados en materiales sintéticos de alta calidad, con placas anti-hilos integradas, Todas las piezas de metal están bicromado amarillo, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con anti-hilos




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Ancho de rueda	52 mm
Medida de pletina	77 x 67 mm
Distancia de agujeros	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diámetro de agujero	8,5 mm
Diámetro de dome	52 mm
Altura total	141 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	0.504 kg
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5328PJP100P50

EAN 4031582030549

Estructura y montaje

