



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5328PJP100P50

EAN 4031582030549

Bokwiel, vork en wiel van hoogwaardig kunststof, afdekkappen geïntegreerd, alle metalen delen zijn geel gepassiveerd, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen, ,




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	52 mm
Plaatafmeting	77 x 67 mm
Boutgatafstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Bevestigingsgat	8,5 mm
DOM-Ø	52 mm
Bouwhoogte	141 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.504 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5328PJP100P50

EAN 4031582030549

Structuur en montage

