

## 5328PJX125P51 INOX

EAN 4031582310269

Roulette fixe, Chape et roue en nylon de haute qualité avec pare-fils intégrés, Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable, Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	52 mm
Dimension de platine	95 x 70 mm
Distance entre axe	75 x 50 mm
Diamètre des trous	11 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Hauteur	166 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.696 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

### Dimensions



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 5328PJX125P51 INOX

EAN 4031582310269

### Construction et montage



product  
design award  
winner