



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 5328PJX125P51 INOX

EAN 4031582310269

Bokwiel, vork en wiel van hoogwaardig kunststof, afdekkappen geïntegreerd, alle metalen delen van RVS, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op afgedicht precisiekogellager, met afdekkappen




Foto kan afwijken van het originele product

### Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	32 mm
Wielbreedte	52 mm
Plaatafmeting	95 x 70 mm
Boutgatafstand	75 x 50 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	52 mm
Bouwhoogte	166 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.696 kg
Hardheid van de band	Shore A 87
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

### Afmetingen



### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 5328PJX125P51 INOX

EAN 4031582310269

### Structuur en montage

