



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5328UAP125P50

EAN 4031582310306

Неповоротний ролик, Вилка та колеса із високоякісних синтетичних матеріалів, з вбудованими нарізними пристроями захисту, всі металеві частини зазнали блискучого цинкування, пасовані жовтим товстим шаром, крплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, прецизійний шарикопідшипник




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	32 MM
розмір пластини	77 x 67 MM
Центри отворів диску	61,5/56 x 51,5/46,5 MM
Отвір диску	8,5 MM
Загальна висота	166 MM
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.672 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ● ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5328UAP125P50

EAN 4031582310306

Structure & Mounting

