

STYLEA

5920UOI065B10-11x20 DOM27

EAN 4031582335682

Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, čep s pojistným kroužkem. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	65 mm
Šířka kola	8 mm
Šířka kolečka	43 mm
Ocelový čep s pojistným kroužkem	11 x 20 mm
Hlava kolečka-Ø	27 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	106 mm
Stavební výška	68 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12528
Hmotnost	0.124 kg
Poloměr otáčení	53 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	50 kg
Statická nosnost	100 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ○

Structure & Mounting

