

STYLEA

5920UOI065B10-11x20 DOM27

EAN 4031582335682

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polyamide, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	65 mm
Largeur de roue	8 mm
Largeur de la roulette	43 mm
Tige lisse avec circlips	11 x 20 mm
Diamètre du dôme	27 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Hauteur	68 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12528
Poids	0.124 kg
Rayon d'encombrement	53 mm
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg

Construction et montage



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○