

STYLEA

5920UOI065B10-11x20 DOM27

EAN 4031582335682

Ruota girevole, Supporto in poliammide, Perno ad innesto rapido. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	65 mm
Larghezza della ruota	8 mm
Larghezza ruota	43 mm
Attacco a perno	11 x 20 mm
Dome-Ø	27 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	106 mm
Altezza utile	68 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso	0.124 kg
Raggio ingombro piroettamento	53 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	50 kg
Portata statica	100 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

Struttura e montaggio

