

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DOM20

EAN 4031582310962

Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	8 mm
Larghezza ruota	54 mm
Diametro foro asse	10 mm
Dome-Ø	20 mm
Disassamento	30 mm
Ingombro piroettamento	124 mm
Altezza utile	77 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12528
Peso	0.119 kg
Raggio ingombro piroettamento	62 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	50 kg
Portata statica	100 kg

## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ○

## Struttura e montaggio

