

# STYLEA

## 5923UOI065B10-11x20 DOM27

EAN 4031582335699

Roulette pivotante à blocage intermittent selon norme EN 12529, Chape en polyamide, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polyamide, moyeu lisse

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	65 mm
Largeur de roue	8 mm
Largeur de la roulette	43 mm
Tige lisse avec circlips	11 x 20 mm
Diamètre du dôme	27 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Hauteur	68 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12529
Poids	0.134 kg
Rayon d'encombrement	53 mm
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg

### Construction et montage



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ○