

AGILA

7470PJC075P30-11

EAN 4031582351286

Поворотный ролик, кронштейн изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не маркая, с защит.колпаками, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	43 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	43 мм
Смещение	24 мм
Область поворота - Ø	123 мм
Общая высота	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12530
Вес	0.255 кг
Радиус поворота	61.5 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	75 кг
Допустимая статическая нагрузка	150 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

