

AGILA

7470PJO050P40

EAN 4031582350968

Roulette pivotante, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	19 mm
Largeur de la roulette	43 mm
Dimension de platine	60 x 60 mm
Distance entre axe	48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous	6,3 mm
Diamètre du dôme	41 mm
Déport	24 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Hauteur	69 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.182 kg
Rayon d'encombrement	49 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Dimensions



Construction et montage



AGILA

7470PJO050P40

EAN 4031582350968



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

