

**AGILA****7470PJO100P50**

EAN 4031582350128

Ruota girevole, Supporto in acciaio inox, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

**Informazioni Tecniche**

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Larghezza ruota	60 mm
Dimensione della piastra	77 x 67 mm
Interasse fori piastra	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diametro fori piastra	8,5 mm
Dome-Ø	60 mm
Disassamento	38 mm
Ingombro piroettamento	176 mm
Altezza utile	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.543 kg
Raggio ingombro piroettamento	88 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	80 kg
Portata statica	160 kg

**Caratteristiche**

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

**Dimensioni****Struttura e montaggio**

# AGILA

7470PJO100P50

EAN 4031582350128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

