

AGILA**7475PJO050P40**

EAN 4031582350975

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in acciaio inox, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Pedale del freno in poliammide, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	19 mm
Larghezza ruota	43 mm
Dimensione della piastra	60 x 60 mm
Interasse fori piastra	48/38 x 48/38 mm
Diametro fori piastra	6,3 mm
Dome-Ø	41 mm
Disassamento	24 mm
Ingombro piroettamento	140 mm
Altezza utile	69 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.2 kg
Raggio ingombro piroettamento	70 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

Dimensioni**Struttura e montaggio**

AGILA

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

