

AGILA

7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，，不锈钢制轮架，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，镀锌压铸 镀铬
刹车踏板，螺栓孔。聚丙烯制轮心，
轮面:TENTEpren(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承,
无锈

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	75 毫米
车轮宽度	25 毫米
脚轮宽度	43 毫米
中心孔	11 毫米
安装孔-直径	43 毫米
偏移量	24 毫米
旋转阻止	162 毫米
总高度	100 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12530
重量	0.319 公斤
旋转半径	81 毫米
轮面硬度	支杆 A 87
动(力)载重量	75 公斤
静载重量	150 公斤

Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

