

# AGILA

7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobena z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, zinkovaný pochromovaný pedál brzdy, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačkující, protivlákenný kryt, přesné kuličkové ložisko, nerezové

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


## Technické údaje

Průměr kolečka	75 mm
Šířka kola	25 mm
Šířka kolečka	43 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	43 mm
Vyosení	24 mm
Přesah kolečka	162 mm
Stavební výška	100 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.319 kg
Poloměr otáčení	81 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 87
Dynamická nosnost	75 kg
Statická nosnost	150 kg

## Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

## Dimensions



## Structure & Mounting

