

# AGILA

7477PJC075P30-11

EAN 4031582351316

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, Pedal de freno zincado, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	75 mm
Ancho de la rueda	25 mm
Ancho de rueda	43 mm
Agujero pasante	11 mm
Diámetro de dome	43 mm
Desplazamiento	24 mm
Interferencia de giro	162 mm
Altura total	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	0.319 kg
Radio giratorio	81 mm
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	75 kg
Capacidad de carga estática	150 kg

## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●

## Dimensiones



## Estructura y montaje

