

AGILA

7478PJO100P50

EAN 4031582350142

Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Largeur de la roulette	60 mm
Dimension de platine	77 x 67 mm
Distance entre axe	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diamètre des trous	8,5 mm
Diamètre du dôme	60 mm
Hauteur	135 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.458 kg
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

AGILA

7478PJO100P50

EAN 4031582350142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

