

AGILA

7478PJO100P50

EAN 4031582350142

Ruota fissa, Forcella in acciaio inox, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Larghezza ruota	60 mm
Dimensione della piastra	77 x 67 mm
Interasse fori piastra	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diametro fori piastra	8,5 mm
Dome-Ø	60 mm
Altezza utile	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.458 kg
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	80 kg
Portata statica	160 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

Dimensioni



AGILA

7478PJO100P50

EAN 4031582350142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

