

ALPHA

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Въртящо колело, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, закрепване на планка. Сърцевина на ролката, изработена от полиамид, Работна повърхнина: еластична гума, немаркираща, със защита от нишки, неръждаем, прецизен, сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	75 мм
Размер на планката	105 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	205 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	1.071 кг
Кръгов радиус	102.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	250 кг
Статична товароносимост	500 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

8470UFC125P62

EAN 4031582422399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

