

# ALPHA

## 8470UFX100P30-13

EAN 4031582312607

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, otvor pro čep. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedá-neznačující, malý protivlákonový kryt, přesné kuličkové ložisko, utěsněné, utěsněné

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 100 mm         |
| Šířka kola        | 34 mm          |
| Šířka kolečka     | 75 mm          |
| Středová díra     | 13 mm          |
| Hlava kolečka-Ø   | 75 mm          |
| Vyosení           | 41 mm          |
| Přesah kolečka    | 182 mm         |
| Stavební výška    | 128 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 80 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 0.764 kg       |
| Poloměr otáčení   | 91 mm          |
| Tvrdość běhounu   | Shore A 63     |
| Dynamická nosnost | 160 kg         |
| Statická nosnost  | 320 kg         |

### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení           | ● ● ● ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ● ● |

### Dimensions



### Structure & Mounting

